

Preservação contra Oxidação com Tecnologia VCI

OFICINAS MECÂNICAS

TECNOLOGIA VCI ZERUST - Vapores Inibidores de Corrosão

É um vapor protetivo, volátil, invisível, inodoro e atóxico. Esse vapor quando decantado sobre uma superfície metálica, forma uma camada (barreira) física hidrofóbica que impede os agentes causadores da oxidação entrarem em contato, como o oxigênio, a água, ácidos e sais.

O VCI pode ser adicionado a revestimentos, líquidos, plásticos, fitas, papéis e outros meios de aplicação ou usados apenas em difusores voláteis (vapor) quando o equipamento a ser preservado está embalado ou confinado para que a carga de VCI não volatilize e se perca para o ambiente.

EQUIPAMENTOS EM MANUTENÇÃO AGUARDANDO SOBRESSALENTES SEREM COMPRADOS OU USINADOS



SACOS PLÁSTICOS COM VCI (com ou sem ziplock) + SACHÊ DE VCI

Garantia até 2 anos

APLICAÇÃO: Partes menores como parafusos, porcas, rolamentos, etc

DESENGRAXANTE ALCALINO ZERUST AxxaWash NW10

APLICAÇÃO: Lavar as peças para remover resíduos de óleos e graxas para aumentar a eficiência do filme VCI.

PROTETIVO SPRAY BASE ÓLEO ZERUST Axxanol 750 + FILME STRETCH VCI

Garantia até 2 anos

APLICAÇÃO: Equipamentos e sobressalentes metálicos.

ALMOXARIFADOS DE OFICINAS MECÂNICAS



KIT DE DEMONSTRAÇÃO Nº 3M - OFICINAS MECÂNICAS

Solicite para testes em sua empresa

Se a peça estiver com oxidação superficial, aplicar com pincel o removedor de oxidação Axxaclean 3048. Após remoção, lavar com desengraxante alcalino Axxawash NW10B (pulverizador + pano limpo) para aumentar a eficiência do filme de VCI. Após secagem de 30 min, aplicar com pulverizador o protetivo VCI base óleo Axxanol 750 e após 30 min, embalar a peça com o filme stretch VCI azul. Para peças pequenas, inclusive válvulas e placas eletrônicas, usar os sacos VCI com fechamento zip lock com um sachê de VCI VS-5/20.

- Proteção de até 2 anos -

ITEM	PRODUTO ZERUST	QTD	EMBALAGEM DA AMOSTRA
1	REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO AXXACLEAN 3048	500ml	Frasco cilíndrico 500ml com batoque e tampa trava
2	DESENGRAXANTE ALCALINO AXXAWASH NW10C (diluído a 10%)	500ml	Frasco pulverizador 500 ml
3	PROTETIVO VCI BASE ÁGUA Axxatec 85	500ml	Frasco pulverizador 500 ml
4	BOBINA STRETCH VCI AZUL 100 x 40 micra	1,5Kg	Bobina com 1,5 Kg
5	SACO VCI AMARELO COM ZIP LOCK 430 x 290mm	5	Saco zip lock
6	SACHÊ VCI VS-5/20	5	Sachê 20g

HSERVICE
BRASIL

Cel. (71) 99739-4550 | marcelo@hservicebrasil.com.br
Tel. (71) 3838 8426 | www.hservicebrasil.com.br

Rua Curva do Vinícius, nº 110, Mall Pedra do Sal, Itapuã, Sala 107, CEP: 41.620-110, Salvador-BA